


Garant**CNMG 09T304, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T304 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M

Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning