

Garant**TNMG 160404, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Belægning	belagt
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	HB7140-2
Spånbryder	VM
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160408
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	meget afbrudt

Antal skift/skær	6
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning