


Garant**CNMG 120404, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tolerance	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbrøder	VM
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7140-2
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning