

Garant**WNMG 060404, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	VM
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Type	HB7140-2
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tolerance	M

Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning