

Garant**WNMG 080412, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	6

Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning