


Garant**CNMG 160608, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160608 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Type	HB7140-2
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Antal skift/skær	4
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning