

Garant**CC.T 09T302, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T302 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Belægning	belagt
Skærebetingelse	meget afbrudt
Antal skift/skær	2
Spånbryder	VS
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning