

Garant**CNMG 120416, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 170 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Belægning	belagt
Type	HB7140-2
Hjørneradius	1,6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Primær anvendelse	M

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 170 m/min
Antal skift/skær	4
Spånryder	VG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning