

Garant**CC.T 09T304, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	HB7140-2
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	VM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning