

Garant**CNMG 160612, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160612 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 170 m/min**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120412
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7140-2
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 170 m/min
Spånryder	VG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning