

**Garant****DC.T 11T304, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T304
Spånbryder	VM

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	belagt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning