

Garant**CNMG 160608, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160608 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 170 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 170 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7140-2

Skæremateriale	HM
Spånbryder	VG
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning