


Garant**SCMT 120404, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120404 HB7140-2 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7140-2
Spånbrøder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	SCMT 120404
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	M

Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning