

**Garant****CNMG 160616, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160616 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånryder: VG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 170 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 170 m/min
Antal skift/skær	4
Spånryder	VG

Type	HB7140-2
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning