

Garant**DNMG 150604, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM

Spånbryder	VM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7140-2
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	DN.G 150604
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning