

Garant**DNMG 1506 12, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 1506 12 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tolerance	M
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4

Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Belægning	belagt
Type	HB7140-2
Hjørneradius	1,2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning