

**Garant****DNMG 1506 12, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 1506 12 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånryder: VG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 170 m/min

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612
Spånryder	VG
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt

Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 170 m/min
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning