

**Garant****VNMG 160408, Type: HB7140-2**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VNMG 160408 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

## Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VS
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,4 mm/o
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning