

Garant**TCMT 16T304, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T304 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbrøder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	3
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M

Spånbryder	VS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning