

**Garant****VNMG 160404, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Tilspænding f	0,05 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Spånryder	VS
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Type	HB7140-2
Skæremateriale	HM

Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning