

Garant**TCMT 110208, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110208 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110208
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Type	HB7140-2
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	VS
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning