

Garant**VNMG 160408, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VNMG 160408 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Type	HB7140-2
Skæremateriale	HM
Spånryder	VM
Primær anvendelse	M

Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning