

Garant**VBMT 160404, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160404 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånryder	VS
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning