

Garant**WNMG 060408, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060408 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	VM
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	meget afbrudt
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M

Type	HB7140-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Tolerance	M
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning