

Garant**TC.T 110202, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TC.T 110202 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110202
Spånbryder	VM
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm

Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Belægning	belagt
Antal skift/skær	3
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning