

**Garant****TC.T 110204, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TC.T 110204 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Antal skift/skær	3
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	VM
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning