

**Garant****CC.T 060202, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 060202 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm

Type	HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Spånryder	VS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning