

Garant**CCMT 09T308, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T308 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	VS
Tolerance	M

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-2
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning