

Garant**VC.T 110304, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261454 HB7140-2
GTIN	4067263329923
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Belægning	belagt
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Tolerance	M

Antal skift/skær	2
Type	HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VC.T 110304
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning