

Garant**CCMT 120408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 120408 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	2
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Type	HB7140-2
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning