

**Garant****VC.T 160402, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VC.T 160402 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Antal skift/skær	2
Type	HB7140-2
Spånbryder	VS
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160402
Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning