

Garant**CC.T 09T302, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T302 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Hjørneradius	0,2 mm

Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde a _p	0,2 - 4 mm
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT09T302
Type	HB7140-2
Spånbryder	VM
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning