

**Garant****DC.T 11T302, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DC.T 11T302 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånryder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Belægning	belagt
Spånryder	VS
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT11T302

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Type	HB7140-2
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning