

**Garant****DC.T 070204, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 070204 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Belægning	ubelagt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT070204-
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning