

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T302 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm

Skæremateriale	HM
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T302
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning