


**Garant****SCMT 09T308, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SCMT 09T308 HB7140-2 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: HB7140-2  
Spånryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	belagt
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Type	HB7140-2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning