


Garant**SCMT 09T304, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånryder	VS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Belægning	belagt
Type	HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplade	SCMT 09T304
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning