


**Garant****ZDHT 150516 FR-F10, HU7705, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211767 ALU
GTIN	4067263330134
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Periferislebne vendeskærplatter til præcis positionering i holderværktøjet. Effektivt substrat af meget fine korn af den nyeste generation skæremateriale. Optimeret skærekantspræparering til anvendelse i let bearbejdelige materialer.

Hjørneradius: 1,6 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,1-0,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,6 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1-0,25 mm
ISO-kode, vendeskærplatte	ZDHT 150516 FR-F10
Type	HU7705
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Produkttype	Vendeskærplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	2000 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	900 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		