

**Garant****Markør, Skaft-Ød: 20mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	358725 20
GTIN	4067263550662
Artikelklasse	31E

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kabinet i værktøjsstål med Weldon-skaft.

### Fordel:

Overfladekomprimering, altså ingen svækkelse eller forringelse af materialet.

Mærkningshastighed modsvarer maksimal tilspænding. Høj slidstyrke, derved lang levetid for specialnålen. Egnede til mærkning af runde overflader. Kan anvendes på drejemaskinen. Høj processikkerhed. **Hurtigt nåleskift** takket være nem udtrækning. Emneujævnheder op til 7 mm (alt efter udførelse) kompenseres.

Rengøring af emnets overflade ved hjælp af trykluftkanaler med forskellige angrebsvinkler maks. 10 bar. Justering af skriftbredden ved at justere kontaktkraften – uden behov for forskellig nålradius! Markørspidsen har en høj slidstyrke takket være den **rullende kugle**. Der dannes ikke grater.

### Anvendelse:

Til mærkning af meget forskellige materialer som f.eks. aluminium, titan, stål, bronze, kobber, messing, kunststoffer osv. Med en mindre nålespids er mærkninger af overfladehårdheder op til 57 HRC mulige.

### Leveringsomfang:

Inklusive 1 markørspids nr. 358729.

## Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>1</sub>	0,5 mm
L <sub>1</sub>	35,2 mm
L	87,7 mm

Ø D	16,5 mm
Skaft-Ød	20 mm
Produkttype	Mærkningsværktøj

---

## Tilbehør

Markørspids Radius 0,5 mm	358729 0,5
---------------------------	------------