

**High-performance-fræser 7792VX, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221903 25/2
GTIN	2050002058491
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D ₅ h6	25 mm
Ø D ₃	10 mm
Skær-Ø D _C	25 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1,5 mm
passende vendeskærsplatter	XD.. 0904
Udhængslængde L ₁	40 mm
Vendeplattestørrelse	09
Samlet længde L _{i alt}	96 mm
Vendeplatteskrue	229917 (T15; 2,1 Nm)
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,55 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	9,3 mm
Indstillingsvinkel κ	13 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229917
--------------	--------