



## Gevindskærepatron, ER-synkro, BT 40, til ER-spændepatronstørrelse: 16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338193 16
GTIN	4067263558965
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer.

#### Anvendelse:

- På bearbejdningscentre med synkronspindel.
- Til udligning af stigningsdifferencer gevindboring / synkronspindel.
- Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

#### Specialtilbehør:

ER-gevindbor-spændepatroner nr. 309399 og 309447.  
Spændebolt nr. 308760 – 308806.

#### Bemærk:

Undlad at affedte synchro-gevindskærepatronen.

### Teknisk beskrivelse

Gevindskæreområde	M4 – M12
Udvendig Ø D	34 mm
Længdeudligning, tryk	0,5 mm
Længdeudligning, træk	0,5 mm
Indv. Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Udragende længde, A-mål	85 mm

Adapter	BT 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Form	AD
Produkttype	Gevindskærepatron