



High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 35/3
GTIN	2050002058545
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	20 mm
Vendeplattestørrelse	09
Holdegevind M	M16
Vendeplatteskrue	229918 (T15; 2,1 Nm)
Maks. skæredybde a _{p,maks}	1,5 mm
passende vendeskersplatter	XD..0904
Samlet længde L _{i,alt}	43 mm
Skær-Ø D _c	35 mm
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α _{maks}	19,3 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Rampingvinkel α_{\max}	0,74 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229908
Spændeskruer	229918