

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 50/4
GTIN	4059782501515
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærspaltternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	29 mm
Skær-Ø D _c	50 mm
Maks. skæredybde a _{p,maks}	2,5 mm
Vendeplatteskrue	229919 (T15; 3,1 Nm)
Samlet længde L _{i,alt}	40 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærplatter	XD..1205

Vendeplattestørrelse	12
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	79 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Rampinglængde L for α_{\max}	28,3 mm
Rampingvinkel α_{\max}	0,61 grader
Indstillingsvinkel κ	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229918
Spændeskruer	229919