

Garant**TCMT 16T308, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T308 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbrøder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	belagt
Type	HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	3
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning