

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultralydsrensere Sonic Protect CP, Korrosionsbeskyttelse, Indhold: 1l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	088019 1
GTIN	4067263733157
Artikelklasse	01L

Beskrivelse

Udførelse:

GARANT GreenPlus **ultralydsrensere** – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er **biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning**. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse.

Sonic Protect CP - **Korrosionsbeskyttelse** Egner sig til korrosionsfølsomme metalliske materialer som f.eks. stål, gråt støbegods og hårdmetal. Materialerne er belagt med en molekyllær beskyttelsesfilm, der muliggør midlertidig opbevaring. Sonic Protect CP er meget lidt skummende, let at vaske af - efterfølgende coating eller hærtningsprocesser er mulige. Kan kombineres med Sonic Cleaner AL-E; AL-D og N. Kan også bruges i passivations- eller dyppebade og som vandbehandlingsmiddel.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.

Egner sig til korrosionsfølsomme metalliske materialer som f.eks. stål, gråt støbegods og hårdmetal.

Passer til:

Materialerne påføres en molekylær beskyttelsesfilm, der beskytter midlertidigt mod korrosion. Den efterfølgende belægninger og hærdninger forringes ikke.

Teknisk beskrivelse

Blandingsforhold	0,5 - 2,5 %
Påfyldningsmængde, væske	1 l
Lagertemperatur	20 - 80 °C
pH-værdi	8,6
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktnavnsegenskab	Korrosionsbeskyttelse
Produkttype	Rengøringsmidler til rensning med ultralyd