

Garant**TCMT 110204, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110204 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7140-2
Antal skift/skær	3
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min

Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning