

Garant**VBMT 160408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160408 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT160408
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	VS
Skæremateriale	HM
Type	HB7140-2
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning