

**Garant****TCMT 16T308, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TCMT 16T308 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning