



## High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 32/2
GTIN	4059782504790
Artikelklasse	28R

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

### Teknisk beskrivelse

Skær-Ø $D_c$	32 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	43 mm
Vendeplattestørrelse	12
passende vendeskersplatter	XD..1205
Vendeplatteskrue	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø $D_3$	11 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	2,5 mm
Holdegevind M	M16
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for $a_{maks}$	10,3 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	1,67 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229908
--------------	--------