

**High-performance-fræser 7792VX, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221908 52/3
GTIN	4059782505391
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	31 mm
passende vendeskærsplatter	XD..1205
Maks. skæredybde a _{p maks}	2,5 mm
Vendeplattestørrelse	12
Vendeplatteskrue	229919 (T15; 3,1 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Holdeboring-Ø	22 mm

Skær-Ø D_c	52 mm
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	83 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	102 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	30,3 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,57 grader
Indstillingsvinkel κ	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskrue	229919
-------------	--------